



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

备注:

1. 材质: 黑色 LCP+20%G.F UL94V-0
- 1.1 护套: 黑色 LCP+20%G.F UL94V-0
- 1.2 端子: 黄铜 C2680-H, T=0.15mm; 镀半金锡足 1U"
- 1.3 外壳: 不锈钢 SUS201, T=0.15mm; 表面镀珍珠镍
- 1.4 卡钩: 不锈钢 SUS201, T=0.30mm
- 1.5 PCB: FR4 喷锡
2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4 耐压测试: 300V AC
 - 2.5 沾锡性: 温度 250±5 °C
 - 2.6 整体插入力: 3.57kgf MAX
整体拔出力: 1.02kgf MIN
 - 2.7 使用寿命: 10000 次
 - 2.8 工作温度: -30 °C ~ +85 °C



A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表		公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	±5°	公差	±5°
X	±0.30	X	±0.30
X	±0.25	X	±0.25
XX	±0.15	XX	±0.15
XXX	±0.10	XXX	±0.10
单位		单位	
UNITS	MM	UNITS	MM
比例		比例	
SCALE	1:1	SCALE	1:1
日期		日期	
DATE	2017-05-12	DATE	2017-05-12
制图		制图	
DRAWING	尹先华	DRAWING	尹先华
审核		审核	
CHECK	郭治富	CHECK	郭治富
核准		核准	
APPRO	黄国荣	APPRO	黄国荣
制图料号		制图料号	
PRODUCT PART NO.	918-118A202AE52003	PRODUCT PART NO.	918-118A202AE52003
产品名称		产品名称	
PRODUCT NAME	NI 24PIN/2.0版四埋盘56K数据奈串电阻	PRODUCT NAME	NI 24PIN/2.0版四埋盘56K数据奈串电阻
角法		角法	
VIEW	AD	VIEW	AD
版本		版本	
VER	AD	VER	AD

R1: 56KΩ±5% 0402

R2: 空

R3: 空

C1: 空