



NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T UL94V-0

CONTACT: C2680.

CONTACT PLATING: GOLD OVER Ni.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 600VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.

INSULATION RESISTANCE: 1000MΩMIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° C TO +105° C.

DIMENSION TABLE:

PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PIN	A(mm)	B(mm)	C(mm)
06	15.22	5.08	12.92	20	33.00	22.86	30.70
08	17.76	7.62	15.46	24	38.08	27.94	35.78
10	20.30	10.16	18.00	26	40.62	30.48	38.32
12	22.84	12.70	20.54	30	45.70	35.56	43.40
14	25.38	15.24	23.08	34	50.78	40.64	48.48
16	27.92	17.78	25.62	40	58.40	48.26	56.10
18	30.46	20.32	28.16	50	71.10	60.96	68.80

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	筒牛	品名	CS-1200-26B (I=14.6)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20	颜色		比例	1:1	▲1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10	画法		数量		▲1		
工程图号	CS-1200	审核	LIZENGCAI	X.XXX	±0.05	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.						
制定日期	2022/09/24	核准	ZHOZHONGHU	X.XXXX	±0.01							▲2

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.

▲2		
▲3		