

1-967621-2 ✓ 有效

AMP | Junior Power Timer

TE 内部编号 1-967621-2

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9 Position, .197 in [5 mm] Centerline, Blue, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Key A, Junior Power Timer

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [连接器护套](#) > [定时器连接器](#)



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: **线到线**

位数: 9

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

[所有 定时器连接器 \(544\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	9
行数	3

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	蓝色
连接器代码	A

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	5 mm[.197 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	16.2 mm[.638 in]
产品长度	16.2 mm[.638 in]
产品高度	26.5 mm[1.043 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M4599-H342
AMP MCP 非密封板端连接器



TE 产品编号 CAT-LMPH9507
低和中等功率板端连接器



TE 产品编号 1-967626-1
TAB HOUSING, 2,8MM,9POS.



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 967631-1
2. KONT-SICHERUNG 9P



TE 产品编号 1-927768-1
JPT REC 2.8 Contact SRC Au

该系列中的其他产品 | Junior Power Timer



PCB 板端连接器及母端(1)




其他汽车连接器附件(1)



插入和拔出工具(9)



模块元件(6)



汇流条和端子(1)



汽车密封件和盲堵(10)



汽车端子(81)



汽车连接器护套(226)



汽车连接器盖帽(5)

文档

产品图纸

JUN-POW-TIM GEH 9P

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_1-967621-2_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-967621-2_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1-967621-2_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本

1-967621-2

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 9 Position, .197 in [5 mm] Centerline,
Blue, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Key A, Junior Power Timer

