



中性线/PE 端子，直通，适用于前面固定，附件用于 主开关和急停开关 3LD25 用于 63A 并用于 主开关和急停开关 3LD5 UL 用于 30A

版本			
产品品牌名称	SETRON		
产品名称	零线/PE 端子		
产品的规格	总开关和急停开关 3LD25 的附件		
AWG 号码 / 作为已编码可连接的导线截面			
• 最小值	14		
• 最大值	6		
可连接的导线截面类型 / 用于主触点			
• 细芯线的 / 带有电缆末端加工	1x (2.5...35 mm ²)		
• 单芯线或多芯线	1x (2.5...16 mm ²)		
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:60%">General Product Approval</td> <td style="width:40%">Declaration of Conformity</td> </tr> </table>		General Product Approval	Declaration of Conformity
General Product Approval	Declaration of Conformity		



[Confirmation](#)



Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)
 [Environmental Confirmations](#)
 [Miscellaneous](#)

更多信息

- Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...) <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (网上订购系统) <https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3LD9250-2BA>
- Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...) <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3LD9250-2BA>
- 图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9250-2BA
- CAx-Online-Generator <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications <http://www.siemens.com/specifications>



