





日期/Date
档案员
Filing Clerk



技术参数:

插芯:

- 插针数: 8
- 额定电流: 5A
- 额定电压: 50V
- 额定脉冲电压: 0.8kV
- 污染等级: 3
- 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
- 材料: 锌合金(钝化), 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032(浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $< 3\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.09-0.52\text{mm}^2(28-20\text{ AWG})$
- 剥线长度: 5mm
- 工具:
 - 冷压钳: TL03
 - 退针器: TL08

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 8
- Rated current: 5A
- Rated voltage: 50V
- Rated impulse voltage: 0.8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
- Material: Zincalloy(passivating treatment), Polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: ≥ 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - hard-silver plated
 - hard-gold plated
- Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.09-0.52\text{mm}^2(28-20\text{ AWG})$
- Stripping length: 5mm
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL03
 - Contact removal tool: TL08

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMGB-008-FC	
标记 Mark		处数 Number		变更描述/Description		签名 Signature		日期 Date		产品料号 Part No.		1290080200002	
		姓名/Name		日期/Date		姓名/Name		日期/Date		比例 Scale		版本 REV.	
绘图 Drawn		SX HUANG		19.04.2018		标准化 Stand.		-		重量 Weight		42.3g	
审核 Checked		HZ LAN		19.04.2018						数量 Qty.		-	
工艺 Process		-		-		批准 Approved		YY LUO 19.04.2018		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	