

日期/Date

档案员
Filing Clerk

1



2

3

4

5

6



技术参数:

插芯:

- 插针数: 6
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 830V
- 额定脉冲电压: 8kV
- 污染等级: 3
- 依据UL的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-4\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
 - 退针器: TL01

Technical specification:


Insters:

- No. of contact: 6
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 830V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-4\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- Tools:

- Crimp contact tool:
 - TL02G($0.5-4\text{mm}^2$)
 - TL02($0.14-0.37\text{mm}^2$)
- Contact removal tool: TL01



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HVME-006-FC		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		1290060200101	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		-		
绘图 Drawn	L CHEN	01.02.2021	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.1	9.8g	-					
审核 Checked	HZ LAN	01.02.2021												
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	01.02.2021			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		

1

2

3

4

5

6