




面板安装开孔图  
 Panel cut out




技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 24+PE
  - 额定电流: 16A
  - 额定电压: 500V
  - 额定脉冲电压: 6kV
  - 污染等级: 3
  - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
  - 绝缘阻抗:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $\geq 500$
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 银金
  - 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - 线径范围: 0.14-2.5mm<sup>2</sup>(26-14 AWG)
  - 剥线长度: 7-9mm

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 24+PE
  - Rated current: 16A
  - Rated voltage: 500V
  - Rated impulse voltage: 6kV
  - Pollution degree: 3
  - Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
  - Insulation resistance:  $\geq 10^{10}\Omega$
  - Material: polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $\geq 500$
- Contacts:
- Terminal: spring terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface: hard-silver plated
  - Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
  - Wire gauge: 0.14-2.5mm<sup>2</sup>(26-14 AWG)
  - Stripping length: 7-9mm



						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	HE-024-FS B
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.	1220240220101
绘图 Drawn	BQ LUO	姓名/Name	日期/Date	标准化 Stand.	-	-	3:2	V1.0	124.2g	-	产品名称 Part Name	-
审核 Checked	P RAO	姓名/Name	日期/Date									
工艺 Process	-	批准 Approved	YY LIN	日期/Date	18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4				厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		