

修 订	标 记	修 改 描 述	签 名	日 期
REV	MARK	REVISION DESCRIPTION	SIGNATURE	DATE
AO		NEW DWG		2016-03-12

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:






1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.2kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:  
Hing Temperature Tnermaplastics,  
PBT
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀: Finish:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;  
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating



PCB Layout

		深圳市华德共创科技有限公司 Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD 电话: 0755-23304126 传真: 0755-29940187			
-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表			TITLE: 产品名称: USB AF19.5侧插长体卷边白胶PBT 加塞大款13.8(脚宽7.1)		
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准:	PART NO: 产品编号: USB-ZD-111DIP		
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: 王建业	DATE	SCALE	UNIT
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	2016-03-12	1:1	mm
			CODE NUMBER	A001	

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作