由 Autodesk 教育版产品制作

修订	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
REV A0		NEW DWG		2016-03-12





PCB Layout



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑胶:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics, PBT
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳:Shell:
   Nickel Plating

深圳市华德共创科技有限公司
Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
电话：0755-23304126 传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表							
X.X ±0.30	X.X° ±3°	APPD: 核准:	TITLE: 产品名称:	USB AF19.5侧插长体卷边黑胶PBT 加塞大款13.8（脚宽7.1）			
X.XX ±0.20	X.XX° ±2°	CHECK: 校对: 王建业	PART NO: 产品编号:	USB-ZD-112DIP			
X.XXX ±0.10	X.XXX° ±1°	DRAW: 绘图: 黄艳兰	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER	
			2016-03-12	1:1	mm	A001	

由 Autodesk 教育版产品制作