



PCB LAYOUT

技术参数:

- 孔位: 6-32
- 间距: 2.54mm
- 温度范围: -25° -105°
- 额定电流: 1A
- 接触电阻: $\leq 20M \Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$
- 耐压: 1000V Ac/分钟
- 材料: PBT
- 插拔力: $\geq 0.05KG/P, \leq 0.1KG/P$

规格	A	B	D	E
6	5.28 ^{+0.10} / _{-0.10}	5.28 ^{+0.10} / _{-0.10}	7.62 ^{+0.10} / _{-0.10}	10.04 ^{+0.10} / _{-0.10}
8	7.62 ^{+0.10} / _{-0.10}	10.16 ^{+0.10} / _{-0.10}		
14	15.24 ^{+0.10} / _{-0.10}	17.78 ^{+0.10} / _{-0.10}		
16	17.78 ^{+0.10} / _{-0.10}	20.32 ^{+0.10} / _{-0.10}		
18	20.32 ^{+0.10} / _{-0.10}	22.86 ^{+0.10} / _{-0.10}		
20	22.86 ^{+0.10} / _{-0.10}	25.40 ^{+0.10} / _{-0.10}		
24	27.94 ^{+0.10} / _{-0.10}	30.48 ^{+0.10} / _{-0.10}		
28	33.02 ^{+0.10} / _{-0.10}	35.56 ^{+0.10} / _{-0.10}		
32	38.1 ^{+0.10} / _{-0.10}	40.64 ^{+0.10} / _{-0.10}		

未注公差尺寸		IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD 上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Electronic Equipment import and export Co.,LTD					
尺寸	公差								
X.	长度 ± 0.15 角度 $\pm 1.5^\circ$	版本编号	20171018 A/0	比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
制图	周元金 201171018	图纸编号	ZR20171018-204	物料编号		图幅			
审核	张海娜 201171018	第三视角		页次: 第1页 共1页					
核准	章妹 201171018								