



技术参数:
 孔位: 6-32
 间距: 2.54mm
 温度范围: -25° -105°
 额定电流: 1A
 接触电阻: ≤20MΩ
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 耐压: 1000V Ac/分钟
 材料: PBT
 插拔力: ≥0.05KG/P, ≤0.1KG/P

规格	A	B	D	E
6	5.28 ^{+0.10} / _{-0.10}	5.28 ^{+0.10} / _{-0.10}	7.62 ^{+0.10} / _{-0.10}	10.04 ^{+0.10} / _{-0.10}
8	7.62 ^{+0.10} / _{-0.10}	10.16 ^{+0.10} / _{-0.10}		
14	15.24 ^{+0.10} / _{-0.10}	17.78 ^{+0.10} / _{-0.10}		
16	17.78 ^{+0.10} / _{-0.10}	20.32 ^{+0.10} / _{-0.10}		
18	20.32 ^{+0.10} / _{-0.10}	22.86 ^{+0.10} / _{-0.10}		
20	22.86 ^{+0.10} / _{-0.10}	25.40 ^{+0.10} / _{-0.10}		
24	27.94 ^{+0.10} / _{-0.10}	30.48 ^{+0.10} / _{-0.10}		
28	33.02 ^{+0.10} / _{-0.10}	35.56 ^{+0.10} / _{-0.10}		
32	38.1 ^{+0.10} / _{-0.10}	40.64 ^{+0.10} / _{-0.10}		

未注公差尺寸		公差		IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD					
尺寸		长度	角度			上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Eletronic Equipment import and export Co.,LTD					
X.		±0.15	±1.5°	版本编号	20171018 A/0		TEL:86-21-34975176/51571121				
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204		比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
审核	张海娜 201171018		物料编号			页次: 第1页 共1页					
核准	章妹 201171018		第三视角								