



**技术参数:**  
 孔位: 6-32  
 间距: 2.54mm  
 温度范围: -25° -105°  
 额定电流: 1A  
 接触电阻: ≤20MΩ  
 绝缘电阻: ≥1000MΩ  
 耐压: 1000V Ac/分钟  
 材料: PBT  
 插拔力: ≥0.05KG/P, ≤0.1KG/P

规格	A	B	D	E
6	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	5.28 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.04 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>
8	7.62 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	10.16 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
14	15.24 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
16	17.78 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
18	20.32 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
20	22.86 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	25.40 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
24	27.94 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	30.48 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
28	33.02 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	35.56 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		
32	38.1 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>	40.64 <sup>+0.10</sup> / <sub>-0.10</sub>		

未注公差尺寸		公差		IC-NP 窄		上海洲日电子有限公司 Shanghai Zhouri Electronics CO.,LTD					
尺寸		长度	角度			上海康司玛电子设备进出口有限公司 Shanghai KangSiMa Electronic Equipment import and export Co.,LTD					
X.		±0.15	±1.5°	版本编号	20171018 A/0		TEL:86-21-34975176/51571121				
制图	周元金 201171018		图纸编号	ZR20171018-204		比例	1:1	单位	mm	图幅	A4
审核	张海娜 201171018		物料编号			页次: 第1页 共1页					
核准	章妹 201171018		第三视角								