


修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
AO		NEW RELEASE	黄艳兰	2021-04-12




PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	8.00	4.75	2.00
3P	10.00	6.75	4.00
4P	12.00	8.75	6.00
5P	14.00	10.75	8.00
6P	16.00	12.75	10.00
7P	18.00	14.75	12.00
8P	20.00	16.75	14.00
9P	22.00	18.75	16.00
10P	24.00	20.75	18.00

C	插片	黄铜	镀镍锡	
B	插针	黄铜	镀镍锡	
A	底座	LCP	本色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注


Specifications:

- 1.Rated Voltage : 250V AC/DC
- 2.Rated Current : 5A AC,DC
- 3.Withstand Voltage : 1000V AC/minute
- 4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
- 5.Insulation Resistance : 1000MΩ(MIN.)
- 6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
- 7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;



深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co.,LTD
TEL : 0755-27111225 FAX : 0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表						TITLE: 产品名称: PH2.0针座立贴			
X.X	±0.30	X.X°	±3°	APPD: 核准:	谢亮	PART NO: 产品编号: HDGC2001WV-S-XP			
X.XX	±0.30	X.XX°	±2°	CHECK: 校对:	王建业	DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
X.XXX	±0.10	X.XXX°	±1°	DRAW: 绘图:	黄艳兰	2021-04-12	1:1	mm	A070