



技术要求:

- 1. 特性阻抗 50 Ω
- 2. 频率范围 0-6GHz
- 3. 接触电阻 内导体 ≤ 3m Ω
外导体 ≤ 2m Ω
- 4. 绝缘电阻 ≥ 5000M Ω
- 5. 盐雾时间 24H
- 6. 分离力 ≥ 0.28N

序号	名称	数量	材料	备注
1	铜套	1	黄铜	镀金
2	公针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体1	1	PTFE	
4	铜座	1	黄铜	镀金
5	绝缘体2	1	PTFE	
6				



深圳市华宇创精密电子有限公司

TOLERANCE: X.X ±0.30 X.XX ±0.25 X.XXX ±0.15 X' ±2° X.X' ±0.5°	DRAWN BY : 陈一鸣	DATE : 2014-02-23	PART NAME: SMA 带针90° DIP L14.5	
	CHECKED BY: 马跃	DATE : 2014-02-23	PART NO. HYCW08-SMAW1300-1450B	MOLD NO.
UNIT: mm [inch] SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 邱敏	DATE : 2014-02-23	DRAW NO: HYC-2212021459	SHEET NO. 1 OF 1