

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 16 mm，颜色: 黑色



优势

- 这些特殊的套管可以方便地做出链式桥接件
- TWIN套管可以很实用的将两根导线压接在一个套管内
- 可提供不同型号的TWIN套管用于特殊应用场合

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 3200823 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | BH3413 |
| 产品关键代码 | BH3413 |
| 目录页面 | 页码486 (C-3-2019) |
| GTIN | 4017918094379 |
| 单件重量 (含包装) | 0.191 g |
| 单件重量 (不含包装) | 0.187 g |
| 关税号 | 8536901900 |
| 原产地 | DE |

技术数据

产品属性

| | |
|------|-------------------------|
| 产品类型 | 冷压头 |
| 导线类别 | 柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M |

连接数据

导线连接

| | |
|------------|---------------------|
| 柔性导线最大横截面 | 1.5 mm ² |
| 最大导线横截面AWG | 16 |
| 剥线长度 | 12 mm |

尺寸

| | |
|----------|---------|
| 尺寸图 | |
| 长度 | 16 mm |
| 套管长度 | 8 mm |
| 最大剥线长度 | 12 mm |
| 冷压头直径 | 2.3 mm |
| 套管壁厚 | 0.15 mm |
| 绝缘套环厚度 | 0.3 mm |
| 绝缘套环内部尺寸 | 3.6 mm |

材料规格

| | |
|---------------|---------|
| 颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CU-DHP |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | HB |
| 涂层 | 镀锡 (镀锌) |
| 材质 | 不含硅及卤素 |

机械特性

技术数据

| | |
|------|------|
| 套管长度 | 8 mm |
|------|------|

环境和真实条件

环境条件

| | |
|------|-------------------------------|
| 恒温 | 105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载) |
| 短期温度 | 120 °C |

标准和规范

| | |
|--------|------------------------|
| 根据标准设计 | DIN 46228-4, UL 486F-F |
|--------|------------------------|

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK


3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



图纸

尺寸图



冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK



3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

认证

|  UL Listed 认证ID: E488001 | | | | |
|---|------------|------------|---------|-------------|
| | 额定电压 U_N | 额定电流 I_N | 接线容量AWG | 接线容量 mm^2 |
| | | | - | - |

|  cUL Listed 认证ID: E488001 | | | | |
|--|------------|------------|---------|-------------|
| | 额定电压 U_N | 额定电流 I_N | 接线容量AWG | 接线容量 mm^2 |
| | | | - | - |

| cULus Listed | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|
|---------------------|--|--|--|--|

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK



3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

分类

ECLASS

| | |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0 | 27400201 |
| ECLASS-10.0.1 | 27400201 |
| ECLASS-11.0 | 27400201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



产品环境合规性

| | |
|------------|---------------------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e 无超标的有害物质 |
|------------|---------------------------------|

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

附件

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6-M - 1212720

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.5 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，方形压接

冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1031721>



压线钳，触点类型: 已绝缘和未绝缘的套管，最小横截面: 0.14 mm^2 ，最大横截面: 10 mm^2 ，用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，旋转钳口，侧面和正面插入，压缩: 梯形压接，黑色/绿色

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn