


主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm



PC Board Layout
Component Side Shown

序号	名称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA66	黑(环保)	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制图	深圳市华灿天禄电子有限公司				
			DIM TOL	DRAWING	ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			X.X ±0.30	审核	产品名称	网络插座	版本	A	
			X.XX ±0.20	CHECK	APPROVAL		REV.		
			X.XXX ±0.10		批准	产品料号	HC-RJ45-5JA-8-2	单位	mm
			Angle ±3.0°		比例	PART NO.		UNITS	
1	初版发行	日期		投影	SCALE	材料		SHEET	1/1
序号	变更内容	日期		Projection	SCALE	MATERIAL			
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE							