

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



双层接线端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 22 A，接线方式: 直插式连接，第一和第二层，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3210567
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2214
产品关键代码	BE2214
目录页面	页码72 (C-1-2019)
GTIN	4046356418980
单件重量 (含包装)	10.84 g
单件重量 (不含包装)	10.028 g
关税号	8536901900
原产地	CN

技术数据

产品属性

产品类型	多层接线端子
应用领域	铁路工业
连接量	4
行数	2
电位	2

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.77 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	2.5 mm ²
额定接线容量AWG	12

第一和第二层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A4
连接符合标准	IEC 60947-7-1
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 4 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ²
标称电流	22 A (2.5 mm ² , 可连接导线横截面)
最大负载电流	26 A (具有4 mm ² 导线横截面, 刚性)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm ²

第一和第二层 直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.34 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.34 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm ² ... 2.5 mm ²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

标识	□ II 2 G Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3211634 D-PTTB 2,5 3030747 ATP-STTB 4 1204517 SZF 1-0,6X3,5 3022276 CLIPFIX 35-5 3022218 CLIPFIX 35
桥接列表	插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161 插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174 插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187 插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190 插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 插入式桥接件 / FBS 50-5 / 3038930
桥接数据	16 A / 2.5 mm ²
防爆温度上升	40 K (18 A / 2.5 mm ²)
标称工作电压	440 V
用于使用桥接件进行桥接	440 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	352 V
- 切割至所需长度的桥接	166 V
- 切割至所需长度的桥接, 带盖板	352 V
- 切割至所需长度的桥接, 带分隔板	440 V
额定绝缘电压	400 V
输出	(永久)

Ex等级 常规

额定电流	18 A
最大负载电流	22 A

Ex 连接数据 概述

额定横截面	2.5 mm ²
额定接线容量AWG	14
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 4 mm ²
接线容量AWG	26 ... 12
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 14
输出	(永久)

Ex等级 第1层

接触电阻	1.2 mΩ
输出	(永久)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

Ex等级 第2层

接触电阻	0.92 mΩ
------	---------

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	45.8 mm
NS 35/15高度	55 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
高度	1.87 "
长度	68 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 2.5 mm ²	0.3 kA
短时耐受电流 4 mm ²	0.48 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg
	2.5 mm ² / 0.7 kg
	4 mm ² / 0.9 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g

双层接线端子 - PTTB 2,5



3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

双层接线端子 - PTTB 2,5


3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



图纸

电路图



双层接线端子 - PTTB 2,5



3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

认证

DNV

认证ID: TAE00003JE



CSA

认证ID: 13631

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



IECEE CB Scheme

认证ID: DE1-66980

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V	22 A	-	0.2 - 2.5



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

认证ID: E60425

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 C				
	300 V	20 A	26 - 12	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 12	-



LR

认证ID: 12/20038 (E3)



NK

认证ID: 22ME0007

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



RS

认证ID: 22.44.01.00083.250



BV

认证ID: 25278/C1 BV

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

-

-



EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644



VDE Zeichengenehmigung

认证ID: 40032222

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

500 V

22 A

-

0.2 - 2.5

ABS

认证ID: 21-2192245-PDA

ClassNK

NK

认证ID: 14ME0912



LR

认证ID: 14/20056



EAC Ex

认证ID: RU C-DE.AB72.B.02351



IECEx

认证ID: IECExPTB10.0021U

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

仅适用柔性导线

440 V

18 A

-

0.14 - 2.5

仅适用刚性导线

440 V

22 A

-

0.14 - 4



ATEX

认证ID: PTB09ATEX1111U

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

仅适用柔性导线

440 V

18 A

-

0.14 - 2.5

双层接线端子 - PTTB 2,5



3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

仅适用刚性导线	440 V	22 A	-	0.14 - 4
---------	-------	------	---	----------



CCC

认证ID: 2020322313000631



NEPSI

认证ID: GYJ20.1198U



UKCA-EX

认证ID: CSAE 22UKEX1096U

双层接线端子 - PTTB 2,5



3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

附件

i 注意：应用以下某些附件可能会导致本产品受限。

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 - 3030161

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 22 A

插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-5 - 3030174

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

i 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030187>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-5 - 3030190

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030190>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-5 - 3030213

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030213>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 - 3030226

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030226>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-5 - 3038930

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 2-5 - 3033702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 3-5 - 3001591

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 4-5 - 3001592

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 5-5 - 3001593

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3001593>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 17.5 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBSR 10-5 - 3033710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033710>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 17.5 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



电位桥接

电位桥接 - FBS-PV - 3032185

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032185>

竖向桥接件，连接上下层




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 2-5 BU - 3036877

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036877>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 3-5 BU - 3036880

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 4-5 BU - 3036893

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036893>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 5-5 BU - 3036903

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036903>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 10-5 BU - 3036916

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036916>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 20-5 BU - 3036929

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036929>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A


插拔式桥接件

插拔式桥接件 - FBS 50-5 BU - 3032114

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 22 A

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



隔板

隔板 - ATP-STTB 4 - 3030747

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030747>

隔板, 长度: 88.7 mm, 宽度: 2 mm, 高度: 53 mm, 颜色: 灰色



端板

端板 - D-PTTB 2,5 - 3211634

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211634>

端板, 长度: 68 mm, 宽度: 2.2 mm, 高度: 39.6 mm, 颜色: 灰色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



螺丝刀

螺丝刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

标记槽

标记槽 - STP 5-2 - 0800967

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800967>



标记槽，卡接到STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PTTB 4双层回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式：插拔式，标识区域大小：5 x 10.5 mm

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

标记槽

标记槽 - STP 5-2/S - 0800970

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800970>



标记槽，卡接到具有MSTBV或ICV负载触点的ZFKK 1,5双层回拉式弹簧端子上，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 5 x 10.5 mm

安装材料

安装材料 - PT-IL - 3208090

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208090>

直插式技术的操作标识



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



助开器

助开器 - ST-BW - 1207608

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm² - 4.0 mm²弹簧



盖板

盖板 - CEC 2,5 - 3062757

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3062757>

导线轴盖，10位，用于5.2 mm宽的弹簧连接器（ST）和采用直插式技术（PT）的组合式接线端子



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



元器件插头

元器件插头 - P-CO 2-5 R47K - 3032447

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032447>



元器件插头，带用于断路监控的47 kOhm电阻，针距: 5.2 mm，长度: 8.9 mm，宽度: 4.1 mm，高度: 34.8 mm，位数: 2，颜色: 黑色

转换桥接件

转换桥接件 - RPS - 0201647

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201647>



转换桥接件，颜色: 灰色

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

警告标识

警告标识 - WS PT 2,5 - 1029026

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029026>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

警告标识

警告标识 - WS-DIO PT 2,5 - 1029037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1029037>



警告标识，黄色/黑色，标识: 二极管，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：5.2 mm

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801733>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204119>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204122

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206421>



DIN导轨，有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 0801762

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



终端固定件

终端固定件 - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201730>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0806602>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 白色，25件一包 (50 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1204135

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 (20 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

DIN导轨，有孔

DIN导轨，有孔 - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206599>



DIN导轨，有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：铜，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

终端固定件

终端固定件 - NS 35/15 CAP - 1206573

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



DIN导轨，未打孔

DIN导轨，未打孔 - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - 1201798

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.1 x 5.2 mm，标签数: 10

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5 CUS - 0825025

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

双层接线端子 - PTTB 2,5


3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



快速标记条，扁平型

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 - 0818153

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0818153>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 CUS - 0824638

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0824638>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm，标签数：96



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 - 0828744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828744>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 CUS - 0829658

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



测试插头

测试插头 - MPS-MT - 0201744

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm²，颜色：灰色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH WH - 0201663

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH RD - 0201676

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BU - 0201689

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201689>

绝缘套管, 颜色: 蓝色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH YE - 0201692

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201692>

绝缘套管, 颜色: 黄色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GN - 0201702

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201702>

绝缘套管, 颜色: 绿色



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH GY - 0201728

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201728>

绝缘套管, 颜色: 灰色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



绝缘套管

绝缘套管 - MPS-IH BK - 0201731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0201731>

绝缘套管, 颜色: 黑色



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/0,2 - 3002843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002843>

绝缘套管, 颜色: 白色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/0,5 - 3002856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002856>



绝缘套管，颜色: 灰色

绝缘套管

绝缘套管 - ISH 2,5/1,0 - 3002869

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3002869>



绝缘套管，颜色: 黑色

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035975>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035974>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035977>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035976>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035978>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035980>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035982>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035979>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035981>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

测试适配器

测试适配器 - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3035983>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试插头

测试插头 - PS-5 - 3030983

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030983>



测试插头，组合测试插头，颜色: 红色

补偿端板

补偿端板 - DP PS-5 - 3036725

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3036725>



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



测试插头

测试插头 - PS-5/2,3MM RD - 3038723

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038723>

测试插头，颜色: 红色



软件

软件 - PROJECT COMPLETE - 1050453

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35 - 3022218

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022218>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



终端固定件

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3022276>

快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS... 5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色



双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>




终端固定件

终端固定件 - E/NS 35 N - 0800886

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0800886>

终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm² ... 6 mm²的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从0.14 mm² ... 10 mm²，也可用于不超过2 x 4 mm²的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 10S - 1212045

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212045>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 10 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212046>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6-M - 1212720

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6 - 1212034

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.25 mm² ... 6.0 mm²，水平进线，梯形压接

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T - 1212037

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6T-F - 1212038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

双层接线端子 - PTTB 2,5

3210567

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3210567>



压线钳

压线钳 - CRIMPFOX 6S-F - 1212043

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.5 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，方形压接

压线钳

压线钳 - CRIMPFOX-M - 1212072

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212072>



钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn