



BDM 表:

4	0.5mm间距C型翻盖式下接-焊片	Phosphor-bronze T-0.20MM	镀锡	2 PCS		
3	0.5mm间距C型翻盖式下接-锁扣	SEE TABLE 1	—	1 PCS		
2	0.5mm间距C型翻盖式下接-PIN	Phosphor-bronze T-0.20MM	镀锡	—		
1	0.5mm间距C型翻盖式下接-底座	SEE TABLE 1	—	1 PCS		
序号	品名	料号	材料规格	电键方式/颜色	使用数量	备注

额定电流 Current rating: 0.4A  
 额定电压 Voltage rating: 50V  
 耐压 Withstand voltage: 200V AC/ml nute  
 接触电阻 Contact resistance:  $\leq 20m\Omega$   
 绝缘电阻 Insulation resistance: 500M $\Omega$   
 工作温度 Working temperature: -20° C ~ +80° C

TABLE 2:

Z	包装方式	Y	材质
1	管装	A	PA 46
2	盘装	B	LCP
3	袋装	C	PA 9T

TABLE 1:

N	A	B	C
4	1.50	2.60	5.20
5	2.00	3.10	5.70
6	2.50	3.60	6.20
7	3.00	4.10	6.70
8	3.50	4.60	7.20
9	4.00	5.10	7.70
10	4.50	5.60	8.20
11	5.00	6.10	8.70
12	5.50	6.60	9.20
13	6.00	7.10	9.70
14	6.50	7.60	10.20
15	7.00	8.10	10.70
16	7.50	8.60	11.20
17	8.00	9.10	11.70
18	8.50	9.60	12.20
19	9.00	10.10	12.70
20	9.50	10.60	13.20
21	10.00	11.10	13.70
22	10.50	11.60	14.20
23	11.00	12.10	14.70
24	11.50	12.60	15.20
25	12.00	13.10	15.70
26	12.50	13.60	16.20
27	13.00	14.10	16.70
28	13.50	14.60	17.20
29	14.00	15.10	17.70
30	14.50	15.60	18.20
31	15.00	16.10	18.70
32	15.50	16.60	19.20
33	16.00	17.10	19.70
34	16.50	17.60	20.20
35	17.00	18.10	20.70
36	17.50	18.60	21.20
37	18.00	19.10	21.70
38	18.50	19.60	22.20
39	19.00	20.10	22.70
40	19.50	20.60	23.20
41	20.00	21.10	23.70
42	20.50	21.60	24.20
43	21.00	22.10	24.70
44	21.50	22.60	25.20
45	22.00	23.10	25.70
46	22.50	23.60	26.20
47	23.00	24.10	26.70
48	23.50	24.60	27.20
49	24.00	25.10	27.70
50	24.50	25.60	28.20
51	25.00	26.10	28.70
52	25.50	26.60	29.20
53	26.00	27.10	29.70
54	26.50	27.60	30.20
55	27.00	28.10	30.70
56	27.50	28.60	31.20
57	28.00	29.10	31.70
58	28.50	29.60	32.20
59	29.00	30.10	32.70
60	29.50	30.60	33.20

碩方電子科技股份有限公司

開關, 連接器

DRAWN BY: [Signature]

CHECKED BY:

APPROVED BY:

ITEM: 0.5mm间距C型翻盖式下接

PART NO: 05XS-30P

TOLERANCE: .x±0.2, .xx±0.10

SCALE: 1:1

DATE: 2010/03/31

REVISION:

DESCRIPTION: 新訂圖面

DATE: 2010/03/31