






linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	$\nabla$	$\perp$
variable range	to	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	over 160 to	to	over 10 to 100	over 100 to
	6	10	30	60	100	160		10	100	
tolerance	$\pm 0.20$	$\pm 0.30$	$\pm 0.50$	$\pm 0.70$	$\pm 1.00$	$\pm 1.30$	$\pm 1.60$	0.10	0.30	0.60

REVISION RECORD				
REV.	DESCRIPTION	ECN No.	APPROVED	DATE
A	新发行		CLF	21.03.15



UL/CUL 技术参数				
UL/CUL Technical Data				
等级 Use Group		B	C	D
额定电压 Rated Voltage [V]		125	-	150
额定电流 Rated Current [A]		4	-	5
接线范围 Wire Range				
单/多芯线 Solid/Stranded [AWG]		-		
耐电压 Withstanding Voltage		1250V/1Min		
IEC 技术参数				
IEC Technical Data				
过电压类别 Overvoltage Category		III	III	II
污染等级 Contamination Class		3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]		-	160	200
额定电流 Rated Current [A]		-	5	5
额定冲击电压 Impulse withstand voltage <sup>a</sup> [KV]		-	2.5	2.5
导线截面积 Conductor cross section				
硬质/柔性导线 Solid/flexible [mm <sup>2</sup> ]		-		
材料 Material				
绝缘材料 Insulation Material		PA66		
阻燃等级 Imflammability		UL94V-0		
导体材料 Contactor Material		铜合金 Copper alloy		
导体表面镀层 Contactive Coating		镀锡 Tin plated		
一般参数 Other Data				
间距 Pitch [mm]		2.54		
极数 Poles [P]		02-24		
剥线长度 Stripping Length [mm]		-		
螺丝 Screw/扭矩 Torque(Max) [N.m]		-		
工作温度 Operating temperatur [°C]		-40~+105		
引针尺寸 Pin Dimensions [mm]		3.5		
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]		1.4		

DES.	FZM	DATE	21.03.15	单位/UNITS	mm	尺寸/SIZE	A4	比例/SCALE	1:1	第三视角/THIRD ANGLE PROJECTION	版本/REV	A
CHK.	SY	DATE	21.03.15	 慈溪市科发电子有限公司 CIXI KEFA ELECTRONIC CO., LTD				名称/TITLE	KF2EDGV-2.54			
APP.	CLF	DATE	21.03.15					名称/TITLE	KF2EDGV-2.54			