



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力: Cnncetor Mate and Unmate Force  
Mate force:3.57kgf (MAX)  
Unmate force:1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retenion  
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶:Housing:  
Hing Temperature Thernaplastics,  
U1 94V-0 LCP White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C5191
3. 外壳:Shell: Copper Alloy C2680

电镀:Finish:

1. 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;  
半金锡 1U
2. 外壳:Shell:  
Nickel Plating

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK	产品名称 TITLE	MICRO USB 5P 前插后贴 L5.25mm 直边 带柱	版本 REV.	A
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL	产品料号 PART NO.	HC-MICRO-5P-DS5.25-1.5A-27	单位 UNITS	mm
			X.XX ±0.20	比例 SCALE	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2
			X.XXX ±0.10	投影 Projection				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°					