


版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	17.11.7	原始版本		




技术参数


额定电压: 125V AC DC
 额定电流: 1A AC, DC
 耐压值: 500V AC 1分钟
 绝缘电阻: 100MΩ Min
 接触电阻: 20mΩ Max
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.25mm
 材料

外壳: 46米色
 插针: 黄铜



极数	尺寸	
直式	A	B
1.25-2A	1.25	4.35
1.25-3A	2.50	5.60
1.25-4A	3.75	6.85
1.25-5A	5.00	8.10
1.25-6A	6.25	9.35
1.25-7A	7.50	10.60
1.25-8A	8.75	11.85
1.25-9A	10.00	13.10
1.25-10A	11.25	14.35
1.25-11A	12.50	15.60
1.25-12A	13.75	16.85
1.25-13A	15.00	18.10
1.25-14A	16.25	19.35
1.25-15A	17.50	20.60
1.25-16A	18.75	21.85



1.25-1条形连接器

尺寸公差: ±0.15mm 角公差: ±3°	绘制	图号	1.25-1条形连接器
	审查	比例	1:1
	核准	单位	mm
供应商	BOOM	页次	of