



版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	14:89	原始版本		




技术参数

额定电压: 100V AC DC
 额定电流: 1A AC, DC
 耐压值: 500V AC 1分钟minute
 绝缘电阻: 500MΩ Min
 接触电阻: 20mΩ Max
 工作温度: -25°C~+85°C

间距: 1.5mm
 材料

外壳: LCP米色
 插针: 黄铜

孔数	A	B
2	6.0	1.5
3	7.5	3.0
4	9.0	4.5
5	10.5	6.0
6	12.0	7.5
7	13.5	9.0
8	15.0	10.5
9	16.5	12.0
10	18.0	13.5
11	19.5	15.0
12	21.0	16.5
13	22.5	18.0
14	24.0	19.5
15	25.5	21.0
16	27.0	22.5



序号	图号	名称	材料	数量	附注
3		焊片	磷铜		
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

创华信电子有限公司 ZH1.5-卧式贴

尺寸公差: ±0.15mm 角度公差: ±3°	绘制	图号
审核	比例	ITF
核准	单位	mm
供应商	页次	of