




版次	日期	变更内容	变更单号	变更者
1.0	17.4.8	原始版本		



技术参数

额定电压: 50V AC DC  
 额定电流: 0.5A  
 耐压值: 200V .min/AC  
 绝缘电阻: 800M  
 接触电阻: 0.04Ω  
 工作温度: -25℃~+85℃  
 间距: 1.0mm

材料

外壳: LCP米色  
 插针: 磷铜

孔数	A	B
2	2.5	7.5
3	5.0	10.0
4	7.5	12.5
5	10.0	15.0
6	12.5	17.5
7	15.0	20.0
8	17.5	22.5
9	20.0	25.0
10	22.5	27.5
11	25.0	30.0
12	27.5	32.5
13	30.0	35.0
14	32.5	37.5
15	35.0	40.0
16	37.5	42.5

序号	图号	名称	材料	数量	附注
2		插针	黄铜		镀锡
1		底座	LCP-U194V-0		

XH2.54-16P贴片

尺寸公差: ±0.15mm	角度公差: ±3°	审核	图号	比例	TTF
		核准		单位	mm
		供应商		页次	of