







**技术参数 SPECIFICATIONS**

间距 (Pitch) : 0.5  
 极数 (Poles) : 4~60  
 额定电压 (Voltage rating) : 50V DC/AC  
 额定电流 (Current rating) : 0.4A DC/AC  
 耐压值 (Withstand Voltage) : 500VAC/m  
 工作温度 (Working Temperature) :  
 -25℃~+85℃  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance) :  $\geq 500M\Omega$   
 接触电阻 (Contact resistance) :  $\leq 30m\Omega$   
 单面接触 (Single contact)


CKT	DimA	DimB	DimC	CKT	DimA	DimB	DimC
004	1.50	2.60	6.30	033	16.00	17.10	20.80
005	2.00	3.10	6.80	034	16.50	17.60	21.30
006	2.50	3.60	7.30	035	17.00	18.10	21.80
007	3.00	4.10	7.80	036	17.50	18.60	22.30
008	3.50	4.60	8.30	037	18.00	19.10	22.80
009	4.00	5.10	8.80	038	18.50	19.60	23.30
010	4.50	5.60	9.30	039	19.00	20.10	23.80
011	5.00	6.10	9.80	040	19.50	20.60	24.30
012	5.50	6.60	10.30	041	20.00	21.10	24.80
013	6.00	7.10	10.80	042	20.50	21.60	25.30
014	6.50	7.60	11.30	043	21.00	22.10	25.80
015	7.00	8.10	11.80	044	21.50	22.60	26.30
016	7.50	8.60	12.30	045	22.00	23.10	26.80
017	8.00	9.10	12.80	046	22.50	23.60	27.30
018	8.50	9.60	13.30	047	23.00	24.10	27.80
019	9.00	10.10	13.80	048	23.50	24.60	28.30
020	9.50	10.60	14.30	049	24.00	25.10	28.80
021	10.00	11.10	14.80	050	24.50	25.60	29.30
022	10.50	11.60	15.30	051	25.00	26.10	29.80
023	11.00	12.10	15.80	052	25.50	26.60	30.30
024	11.50	12.60	16.30	053	26.00	27.10	30.80
025	12.00	13.10	16.80	054	26.50	27.60	31.30
026	12.50	13.60	17.30	055	27.00	28.10	31.80
027	13.00	14.10	17.80	056	27.50	28.60	32.30
028	13.50	14.60	18.30	057	28.00	29.10	32.80
029	14.00	15.10	18.80	058	28.50	29.60	33.30
030	14.50	15.60	19.30	059	29.00	30.10	33.80
031	15.00	16.10	19.80	060	29.50	30.60	34.30
032	15.50	16.60	20.30				



组配示意图



扁平电缆



PCB

**材料 Material**

接触件 (Contact) : 磷青铜 t=0.20 镀亚锡 Phosphor Bronze Tin-plated  
 焊片 (solder tab) : 黄铜 t=0.20 镀亚锡 Dark Penter Tin-plated  
 塑胶主体 (Housing) : 耐热树脂 LCP (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)  
 锁条 (Slider) : 耐热树脂 LCP (UL94V-0) Heat resistance plastic (UL94V-0)

Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRY CO., LTD				0.5mm 掀盖 H=2.0mm				
.X	±0.10	.X°	±1°	型号	0.5S-10X-nPWB	适用	成品图	单位: mm
.XX	±0.05	.X°	±0.5°	绘图	陈克武 2015.04.28	文件号	LX_JS_CP_007	图样标记
.XXX	±0.02	.XX°	±0.3°	审核	陈益童 2015.04.28	比例	版本	页次
一般尺寸				批准	陶龙展 2015.06.19	1:1	A/0	1/1
未注公差执行								

序号	变更标记	变更内容	日期	变更人	核准

