






联系方式 18058866958

**SPECIFICATIONS**

- 1、 Current Rating: 3A AC, DC
- 2、 Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、 Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、 Contact Resistance: 30mΩ Max
- 5、 Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、 Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、 Material:Housing PA66, UL94V-0



编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XHD-2*2Y	2.50	7.50
XHD-2*3Y	5.00	10.00
XHD-2*4Y	7.50	12.50
XHD-2*5Y	10.00	15.00
XHD-2*6Y	12.50	17.50
XHD-2*7Y	15.00	20.00
XHD-2*8Y	17.50	22.50
XHD-2*9Y	20.00	25.00
XHD-2*10Y	22.50	27.50
XHD-2*11Y	25.00	30.00
XHD-2*12Y	27.50	32.50

GENEAL TOLERANCE	制 图	钱岳生	料 号	XHD-2*NY	版 本	A
X.X±0.25 X.'±2'	DRAWING	2016、09、22	PART NO.		REV.	
X.XX±0.20	审 核	张 名	品 名	XHD2.5弯针	页 次	1/1
X.XXX±0.10	CHECK	2016、09、23	TITLE	WAFER DIP TYPE	SHEET	
	核 准	张 名	客 户 料 号			
	APPROVAL	2016、09、24	CUTL. NO.			
	单 位	MM	比 例	深圳市华灿天禄电子有限公司		
	UNITS		SCALE	1:1		