


技术参数 SPECIFICATIONS

- 线数 (Poles) : 1、2、3、4、6、8、9、10、12、15
- 适用线规 (Applicable wires) : AWG20# ~16#
- 适用基板厚度 (Applicable PC board thickness) : 1.6mm
- 温度范围 (Temperature range) : -20℃ ~105℃
- 额定电压 (Voltage rating) : 300V.Ac/Dc
- 额定电流 (Current rating) : 13A max
- 接触电阻 (Contact resistance) : ≤0.01Ω
- 绝缘电阻 (Insulation resistance) : ≥1000MΩ
- 耐压 (Withstand voltage) : 1800V.Ac/1min
- 材料 (Material) :
 插头 (Plug housing) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 插座 (Receptacle housing) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 针座 (Wafer) : 尼龙 (Nylon) UL94V-2(0)
 端子 (Terminal) : 磷青铜 (Phos.bronze Tin/plated)




端子 TERMINAL(63080/42024、42023)

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm ² AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX63080-01PT	0.33~0.83 22~18	1.7~3.0	3500PCS/盘
HX63080-PT	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-01RT	0.33~0.83 22~18	1.7~3.0	3500PCS/盘
HX63080-RT	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘


端子 TERMINAL(63080)

型号 Type	适用线规 Applicable wires mm ² AWG#	电线外径 O.D of wire ins mm	数量 Quantity
HX63080-PTB	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-RTA	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘
HX63080-RTB	0.52~1.5 20~16	2.6~3.6	3500PCS/盘


HX63080-PT(42024)





HX63080-RT(42023)




HX63080-RTA




线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插座座 (Housing)
1	13A	HX63080-1P(42021)
		HX63080-1R(42022)



HX63080-PTB 专用





HX63080-RTB 专用




针座 (Wafer)

线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	针座 (Wafer)
2	12A	HX63080-2P(42021)
		HX63080-2R(42022)




HX63080-2A




规格: HX63080-2P+HX63080-PT

HX63080-2AK



规格: HX63080-2P+HX63080-RT

HX63080-2AR



规格: HX63080-2P+HX63080-PT

安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插头座 (Housing)	针座 (Wafer)		
3	12A	HX63080-3P (42021) 	HX63080-3A <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3AR <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	
		HX63080-3R (42022) 	HX63080-3AK <p>适配: HX63080-3P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>ØHX63080-3R) (3A/3AR/3AK)</p>	
		HX63080-3WAE <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3WAR <p>适配: HX63080-3P+HX63080-PT</p>	HX63080-3WAP <p>适配: HX63080-3P+HX63080-RT</p>	
	4 (14x)	10A	HX63080-4P (42021) 	HX63080-4A <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4AR <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>
			HX63080-4R (42022) 	HX63080-4AK <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>ØHX63080-4R) (4A/4AR/4AK)</p>
			HX63080-4S (42001) 	HX63080-4AH <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT/RT</p>	HX63080-4WAG <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>
		HX63080-4WAE (原4WA) <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4WAR <p>适配: HX63080-4P+HX63080-PT</p>	HX63080-4WAP <p>适配: HX63080-4P+HX63080-RT</p>	

线数 (Poles)	额定电流 (Current rating)	插头座 (Housing)	针座 (Wafer)	
10	8A	HX63080-10P (42021) 	HX63080-10A <p>适配: HX63080-10P+HX63080-PT</p>	HX63080-10AR <p>适配: HX63080-10P+HX63080-PT</p>
		HX63080-10R (42022) 	HX63080-10AK <p>适配: HX63080-10P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-10R) (10A/10AR/10AK)</p>
12	8A	HX63080-12P (42021) 	HX63080-12A <p>适配: HX63080-12P+HX63080-PT</p>	HX63080-12AR <p>适配: HX63080-12P+HX63080-PT</p>
		HX63080-12R (42022) 	HX63080-12AK <p>适配: HX63080-12P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-12R) (12A/12AR/12AK)</p>
15	8A	HX63080-15P (42021) 	HX63080-15A <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>	HX63080-15AR <p>适配: HX63080-15P+HX63080-PT</p>
		HX63080-15R (42022) 	HX63080-15AK <p>适配: HX63080-15P+HX63080-RT</p>	安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT <p>(HX63080-15R) (15A/15AR/15AK)</p>