




RECOMMENDED P.C.B LAYOUT



技术要求:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: 0-3GHz
3. 接触电阻 内导体: ≤3mΩ  
外导体: ≤2mΩ
4. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
5. 盐雾时间: 24H
6. 分离力: ≥0.28N
7. 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



1	347A-H33.6全螺铜座-J	1	黄铜	镀金
2	347-KE-H33.6母针	1	黄铜	镀金
3	347-H13.5绝缘体	1	PTFE	
4	347-KE-H33.6绝缘体2	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 正牌-全螺内孔-H33.6-L28-镀金
			PAR: SMA-KE-347A-H33.6-L-J1.0
DECIMALS:	ANGLES:		DWN:
X.±0.30	±2'		CHKD:
.X±0.20		APVD:	SCALE 1:1 UNIT:MM
.XX±0.10			SIZE:A4 SHEET:1F1 REV:A
CUSTOMER COPY			