



技术要求:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: 0-6GHz
3. 接触电阻 内导体: ≤3mΩ  
外导体: ≤2mΩ
4. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
5. 盐雾时间: 24H
6. 分离力: ≥0.28N
7. 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等



螺纹连接



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

1	324-H13*L5.3半螺铜套	1	黄铜	镀金
2	324母针	1	黄铜	镀金
3	362绝缘体1	1	PTFE	
	324-H13*LW铜座	1	黄铜	镀金
5	362绝缘体2	1	PTFE	
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 弯头-半螺内孔-H13*15-L5.3-LW
DECIMALS:	ANGLES:		PAR SMA-KWE-324-H13*15-LW
X.±0.30	±2'		DWN
.X±0.20			CHKD
.XX±0.10		APVD	SCALE 1:1 UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A