



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

技术要求:

1. 特性阻抗: 50Ω
2. 频率范围: 0-6GHz
3. 接触电阻 内导体: ≤3mΩ
外导体: ≤2mΩ
4. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
5. 盐雾时间: 24H
6. 分离力: ≥0.28N
7. 外观: 无斑点毛刺划痕表面光亮无脏污无变形等

1	324-H13*20全螺铜套	1	黄铜	镀金
2	324铜座-LW	1	黄铜	镀金
3	323绝缘体1	1	PTFE	
4	320-H13*20母针	1	黄铜	镀金
5	320绝缘体2	1	PTFE	
6	SMA-螺母	1	黄铜	镀金
7	SMA-八齿垫片	1	不锈钢	镀金
序号	名称	数量	材料	备注

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co., Ltd	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES			TITLE: 弯头-全螺内孔-H20-螺纹
DECIMALS:	ANGLES:		PAR SMA-KWE-324-H13*20-LW
X.±0.30	±2'		DWN
.X±0.20			CHKD
.XX±0.10		APVD	SCALE 1:1 UNIT:MM
CUSTOMER COPY		SIZE:A4	SHEET:1F1
			REV:A