

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄 MAPX | 设变内容 MODIFICATION | 日期 DATE |
| | | |

电气特性:Electrical:

- 1.额定电流 : Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2.额定电压 : Voltage Rating
30V DC
- 3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Level
- 5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:




- 1.插拔力 : Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)
- 2.端子保持力 : Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)
- 3.寿命: 1500次

原材料:Matorial:

- 1.塑胶:Housing: LCP NC
- 2.端子:Contact:Copper Alloy C2680
- 3.外壳:Shell:C2680

电镀:Finish:

- 1 端子Contact: Au 0.7u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 50u" Plated underplating over all.
- 2 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.



PCB:LAYOUT

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|--|-------------------------------------|-------|--------------|-----|---------------|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|----|
| Pin NUMBER | | SIGNAL NAME | | 产品图 PRODUCT CHART DWG | | 深圳市精拓金电子有限公司 | | | | | | | | |
| 1 | VBUS | | | 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | 单位 UNITS | MM | 制图 DRAWING | 林属升 | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 904-142A2031S10100 | | | |
| 2 | D- | | | X. | ±0.25 | X' | ±5' | 比例 SCALE | 审核 CHKD | 郭志富 | 产品名称 PRODUCT NO. | AF方脚贴板无边内弹铜壳LCP本色1.0柱 | | |
| 3 | D+ | | | .X | ±0.20 | .X' | ±2' | | | | | | | |
| 4 | GND | | | .XX | ±0.15 | .XX' | ±1' | 日期 DATE | 2015/10/20 | 核准 APPD | 黄国荣 | 角法 VIEW | 版本 VER | A0 |