



客户编码		发行日期	2023/3/22			
客户物料编码		客户规格型号	8*10-47UH-0.4线长脚			
祥如物料编码	XR8*10-470K-L	祥如规格型号	XR8*10-470K-L			
送样数量	0PCS	送样日期	2023/3/22			
外观尺寸mm			A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
			B	13.0 MAX		
			C	0.6±0.1		
			D	15.0±2.0		
			标识			
			原理图			

绕组	起始	结束	漆包线	圈数	绕制方式
N1	S	F	2UEW-0.40mm	36.5TS	平整密绕
				圈数参考	

注意事项
 1、起线，收线入磁芯槽口 2、绕线要均匀平整，不能大小边 3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	47uH±10%	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	46.80
直流电阻DCR	124mΩ MAX	at 25°C 1KHz/0.25V	TH2829A	95.30
饱和电流Isat	L ≥ L0*90%	at 25°C DC 1.1A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量
套管	Φ8*12.5mm UL黑色扁管	镁锌材质	XINGQI	m
	Φ8.5mm UL黑色扁管		XINGQI	m
磁芯	R250 DR2W8*10 4-6-5		LIANXING	K
漆包线	2UEW(155) 0.40mm		GANYUE	Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU	Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN	Kg

包装代码	包装标识	包装物料	包装尺寸	包装说明

标识示意图	包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰