







技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500\Omega$



SECTION A-A
Without cover



CKT	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
6	2.50	3.53	8.60		
7	3.00	4.06	9.10		
8	3.50	4.56	9.60		
9	4.00	5.06	10.10		
10	4.50	5.56	10.60		
11	5.00	6.06	11.10		
12	5.50	6.56	11.60		
13	6.00	7.06	12.10		
14	6.50	7.56	12.60		
15	7.00	8.06	13.10		
16	7.50	8.56	13.60		
17	8.00	9.06	14.10		
18	8.50	9.56	14.60		
19	9.00	10.06	15.10		
20	9.50	10.56	15.60	4.45	5.05
21	10.00	11.06	16.10		
22	10.50	11.56	16.60		
23	11.00	12.06	17.10		
24	11.50	12.56	17.60		
25	12.00	13.06	18.10		
26	12.50	13.56	18.60		
27	13.00	14.06	19.10		
28	13.50	14.56	19.60		
29	14.00	15.06	20.10		
30	14.50	15.56	20.60		
31	15.00	16.06	21.10		
32	15.50	16.56	21.60		
33	16.00	17.06	22.10		
34	16.50	17.56	22.60		

CKT	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
35	17.00	18.06	23.10		
36	17.50	18.56	23.60		
37	18.00	19.06	24.10		
38	18.50	19.56	24.60		
39	19.00	20.06	25.10		
40	19.50	20.56	25.60		
41	20.00	21.06	26.10		
42	20.50	21.56	26.60		
43	21.00	22.06	27.10		
44	21.50	22.56	27.60		
45	22.00	23.06	28.10		
46	22.50	23.56	28.60		
47	23.00	24.06	29.10		
48	23.50	24.56	29.60	5.00	5.60
49	24.00	25.06	30.10		
50	24.50	25.56	30.60		
51	25.00	26.06	31.10		
52	25.50	26.56	31.60		
53	26.00	27.06	32.10		
54	26.50	27.56	32.60		
55	27.00	28.06	33.10		
56	27.50	28.56	33.60		
57	28.00	29.06	34.10		
58	28.50	29.56	34.60		
59	29.00	30.06	35.10		
60	29.50	30.56	35.60		

序号	品名	材质
1	0.5后拉拔3代散芯 (H=2.0)	LCP UL94V-0 本色 Natural
2	0.5拉拔立式端子	铜合金/表面镀金
3	0.5拉拔卧式3代后盖 (H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5拉拔3代碎片 (H=2.0)	铜合金/表面镀金
5	0.5拉拔立式3代吸盖	LCP UL94V-0 黑色

GENERAL TOLERANCE		制 图
DIM	TOL	DRAWING
X.X	±0.30	审 核
X.XX	±0.20	CHECK
X.XXX	±0.10	批 准
Angle	±3.0°	APPROVAL
1	初版发行	比 例
序号	变更内容	SCALE
No.	MODIFY CONTENT	投 影
	日期	Projection
	MODIFY DATE	

深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	0.5 Pitch 拉拔立式3代 正脚位1代	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-FPC-05-LT-NRLTAG	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1