



REV	LOCAS	DESCRIPTION	DRAW	DATE
A0	NEW	PERLIMINARY	Andy	2018.01.10
A1		MODIFY	Andy	2018.04.20
A2		UPDATED	Andy	2018.06.07
A3		按实物修正尺寸或公差	Andy	2018.06.09

- 备注:
1. 塑胶材质: PA66+GF16%, 表面处理: 哑纹(24#).
  2. 端子材质: UL94V-0, 颜色: 黑色/黄色.
  3. 带CIP符号的尺寸需做CP控制, CP值要求≥1.33
  4. 颜色管控: 参考色板, 无明显色差.
  5. 变形管控: 槽边内凹变形0.30以内.
  6. 外观管控: 毛边、缩水、表面发痒等外观不良.
  7. "M"为盲件测量尺寸, 需有测量数据记录.
  8. "M"为漏检测量尺寸.

- 特性要求:
1. 耐电压: 1000V AC/1分钟; 接触阻抗: 100mΩ MAX; 绝缘阻抗: 在500V DC 100MΩ MIN
  2. 额定电压: 80V MAX; 额定电流: 5A
  3. 环境温度: -25℃~85℃
  4. 耐久测试: 插拔2000次无电器性能不良.

WA1607400219-11Y	OBD插头 黄色
WA1607400219-11	OBD插头 黑色

MEASURE POINT:  
 QUADRANT POINT (QP)  
 TANGENCY POINT (TP)  
 INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:  
 X. ±0.30  
 X.x ±0.20  
 X.xx ±0.15  
 X.xxx ±0.10  
 ANGULAR ±1'

		DONG GUAN D-CHAIN TECHNOLOGY CO.,LTD			
		DESIGN	Andy	DATE	2017.10.14
<p>TITLE: OBD插头</p>		CHECKED		DATE	
		APPROVED		DATE	
PART NO: WA1607400219-11Y		REV: A3	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
DRAWING NO:		SIZE: A4	SHEET: 1/1		