



构造

NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸

导体芯数量	N	30	
间距	P	1	±0.05
总间距	Pt	29	±0.08
总宽度	W	31	±0.08
边缘宽度	M	1	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1

辅助清单

NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1. 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2. 储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号：	FFC-1.0-30P-100mm		
客户料号：	客户型号：		
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2023/05/19	



深圳市首韩科技有限公司

名称：	FFC软排线	图号：	SH2023051901	绘图：	李春风
比例：	FIT	单位：	毫米(mm)	审核：	钟华华
视觉：		页码：	第一页(共1页)	核准：	罗孝金