

# 产品参数表

规格



## Φ40绿色蘑菇头按钮

ZB5AC3C

### 主要信息

产品系列	Harmony XB5
产品类型	非发光式按钮头
产品短名	ZB5
边框材料	塑料
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	弹簧复位
操纵杆外形	绿色 蘑菇头 Ø 40 mm, 未标记

### 补充信息

CAD 总宽度	40 mm
CAD 总高度	40 mm
CAD 总深度	52 mm
净重	0.046 kg
机械寿命	5000000 次
站名称	XALD 1 开孔 XALK 1 开孔
电气组成代码	C1 适用 <9 触点 使用 单个块 内 前端安装 C2 适用 <9 触点 使用 单和双块 内 前端安装 C11 适用 <3 触点 使用 单个块 内 前端安装 C15 适用 <1 触点 使用 单个块 内 前端安装 SF1 适用 <3 触点 使用 单个块 内 前端安装 SR1 适用 <3 触点 使用 单个块 内 背面安装
型号	ZB5

### 环境

保护处理	TH
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...70 °C
过电压种类	Class II 符合 IEC 60536
IP 保护等级	IP66 符合 screwed
NEMA防护等级	NEMA 13

NEMA 4X

高压垫圈阻抗	700000 Pa 在...上 55 °C, 距离: 0.1 m
IK 保护等级	IK03 符合 IEC 50102
产品认证	GL DNV CSA RINA 列出的 UL BV LROS (Lloyds register of shipping)
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	4.8 cm
Package 1 Weight	19.6 g

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

推荐的替代产品