

# 产品参数表

规格



## 发光单元 - 稳光 - 红 - 24 V 交流 直流

XVBC2B4

### 主要信息

产品系列	Harmony XVB Universal
产品类型	指示灯组
指示装置类型	发光单元
信号类型	恒定
安装直径	70 mm
组件名称	XVBC
材料	聚碳酸酯
灯源	集成 LED, 红色
指示灯类型	受保护的LED
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流

### 补充信息

组装方式	客户装配, 最多 5个单元
接线能力	螺栓紧固, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 带箍线端子
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
标称电压极限	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
电流消耗	$< 47 \text{ mA}$ 交流/直流
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
CAD 总宽度	70 mm
CAD 总高度	63 mm
CAD 总深度	70 mm
净重	0.15 kg

### 环境

污染等级	2
产品认证	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
保护处理	TC

贮存环境温度	-40...70 °C
环境温度	-25...50 °C
电击保护级别	级别 I 对支持管 符合 IEC 61140 Class II 在底座单元上 符合 IEC 61140
IP 保护等级	"IP65" 在固定座 XVBZ0. 符合 screwed IP66 在底座单元上 符合 screwed
NEMA防护等级	Type 4X 符合 UL (室内)

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9.3 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	135 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.419 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	53.084 kg

## 可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

# 产品参数表


## 尺寸图

# XVBC2B4

### 不带“闪光”放电管单元的指示灯

#### 尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 **b** 尺寸。




- (1) 基座单元 XVBC21，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) 保护盖 (基座单元 XVBC21 随附)

灯光或声音信号单元的数量 (无“闪光”)	b (毫米)	b (英寸)
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 b 尺寸。



- (1) 基座单元 XVBC07，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) “闪光”单元，需另购

灯光或声音信号单元的数量 (不包括“闪光”放电管)	b (毫米)	b (英寸)
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

推荐的替代产品