

产品参数表

规格



发光单元 - 稳光 - 橙 - 24 V 交流 直流

XVBC2B5

主要信息

产品系列	Harmony XVB Universal
产品类型	指示灯组
指示装置类型	发光单元
信号类型	恒定
安装直径	70 mm
组件名称	XVBC
材料	聚碳酸酯
灯源	集成 LED, 橙色
指示灯类型	受保护的LED
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流

补充信息

组装方式	客户装配, 最多 5个单元
接线能力	螺栓紧固, $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ 带箍线端子
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 IEC 60947-1
标称电压极限	0.85...1.1 Un 符合 IEC 60947-5-1
电流消耗	$< 47 \text{ mA}$ 交流/直流
额定冲击耐受电压 [Uimp]	4 kV 符合 IEC 60947-1
CAD 总宽度	70 mm
CAD 总高度	63 mm
CAD 总深度	70 mm
净重	0.15 kg

环境

污染等级	2
产品认证	CCC EAC CSA C22-2 No 14 UL 508
符合标准	EN/IEC 60947-5-1
保护处理	TC

贮存环境温度	-40...70 °C
环境温度	-25...50 °C
电击保护级别	级别 I 对支持管 符合 IEC 61140 Class II 在底座单元上 符合 IEC 61140
IP 保护等级	"IP65" 在固定座 XVBZ0. 符合 screwed IP66 在底座单元上 符合 screwed
NEMA防护等级	Type 4X 符合 UL (室内)

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9.2 cm
Package 1 Weight	136 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	36
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5.554 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	288
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	53.372 kg

可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

产品参数表


尺寸图

XVBC2B5

不带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 **b** 尺寸。




- (1) 基座单元 XVBC21，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) 保护盖 (基座单元 XVBC21 随附)

灯光或声音信号单元的数量 (无“闪光”)	b (毫米)	b (英寸)
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

带“闪光”放电管单元的指示灯

尺寸

下图为产品的最基本配置。根据产品特性选择级数，以便获得 **b** 尺寸。



- (1) 基座单元 XVBC07，需另购
- (2) 灯光或声音信号单元
- (3) “闪光”单元，需另购

灯光或声音信号单元的数量 (不包括“闪光”放电管)	b (毫米)	b (英寸)
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06

推荐的替代产品