

# 产品参数表

规格



## 触点模块 - 1NC

ZA2EE102

### 主要信息

产品系列	Easy Harmony XA2
产品类型	触点模块
产品短名	ZA2E

### 补充信息

触点动作	慢断
触点类型	单个
触线使用	标准触头
强制打开	无
机械寿命	1500000 次
接线能力	, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> 符合 EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> 符合 EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> 符合 EN 60947-1 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm 符合 EN 60947-1
紧固扭矩	0.8 N.m
触点材料	银合金(银/镍)
短路保护	10 A 熔断器 类型 gL 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [I <sub>th</sub> ]	10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1
额定绝缘电压 [U <sub>i</sub> ]	600 V ( 污染等级 3) 符合 EN 60947-1
额定冲击耐受电压 [U <sub>imp</sub> ]	6 kV 符合 EN 60947-1
额定工作电流 [I <sub>e</sub> ]	2 A 在...上 230 V, AC-15, A600 符合 IEC 60947-5-1 0.2 A 在...上 110 V, DC-13, Q600 符合 IEC 60947-5-1
电气寿命	500000 次, AC-15, 2 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1 500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-1  1NC

### 环境

保护处理	TC
IP 保护等级	IP20 符合 screwed
符合标准	EN/IEC 60947-1 Screwed EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
产品认证	CCC

CE

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.520 cm
Package 1 Width	10.160 cm
Package 1 Length	10.160 cm
Package 1 Weight	20.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	4.000 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3200
Package 3 Height	77.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	60.000 cm
Package 3 Weight	66.196 kg

## 可持续性

Green Premium 产品

REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

## 推荐的替代产品