



Pin	A	B	C	D
2	1.25	4.40	3.20	
3	2.50	5.65	4.45	
4	3.75	6.90	5.70	2.50
5	5.00	8.15	6.95	3.75
6	6.25	9.40	8.20	5.00
7	7.50	10.65	9.45	6.25
8	8.75	11.90	10.70	7.50
9	10.00	13.15	11.95	8.75
10	11.25	14.40	13.20	10.00
11	12.50	15.65	14.45	11.25
12	13.75	16.90	15.70	12.50
13	15.00	18.15	16.95	13.75
14	16.25	19.40	18.20	15.00
15	17.50	20.65	19.45	16.25
16	18.75	21.90	20.70	17.50

技术参数  
 间距: 1.25  
 温度范围: -25~+85°C  
 额定电压: 125V AC, DC  
 额定电流: 1.0A AC, DC  
 接触电阻: 20mΩ  
 绝缘电阻: 100MΩ  
 耐压: 500V AC/minute

线性公差 / General Tolerance X ±0.2 X.X ±0.1 X.XX ±0.05 角度公差 / Angle Tolerance X° ±5.0° X.X° ±3.0° X.XX° ±1.0°	材料 / Material	塑座: PA 本色 接触针: 黄铜(镀锡)		
	标记 变更内容 签名 年月日			
视角 / Projection 	阶段标记 版本 比例 共 1 张 第 1 张	审核 批准		

兆星精密电子(深圳)有限公司  
 品名 / ProduceName  
**MX1.25 直针 2P**  
 型号 / Model  
**ZX-MX1.25-2PZZ**