


RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
(ALL TOLERANCES ARE ±0.05)



主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

4	LED灯	黄/绿		
3	屏蔽	黄铜	镍锡	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	LCP	黑 (环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳富港电子有限公司

标记	处数	更改文件号	签字	日期	视图	图样标记	重量	比例	网络接口
设计	王丰	日期	16.09.06	标准化					
校对	李攀进	日期	16.09.06	审定	日期				RJ-050-1
工艺		日期							
审核	罗观彬	日期	16.09.06			共页	第页		