



1. 技术参数:
- 1.1 额定电流: 0.5A AC/DC
 - 1.2 额定电压: 50V AC/DC
 - 1.3 耐电压: 500V AC/minute
 - 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
 - 1.5 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2PIN	0.80	3.90	1.90
3PIN	1.60	4.70	2.70
4PIN	2.40	5.50	3.50
5PIN	3.20	6.30	4.30
6PIN	4.00	7.10	5.10
7PIN	4.80	7.90	5.90
8PIN	5.60	8.70	6.70
9PIN	6.40	9.50	7.50
10PIN	7.20	10.30	8.30
11PIN	8.00	11.10	9.10
12PIN	8.80	11.90	9.90
13PIN	9.60	12.70	10.70
14PIN	10.40	13.50	11.50
15PIN	11.20	14.30	12.30
16PIN	12.00	15.10	13.10

NO	物料名称	数量 (PCS)	材质	备注
①	塑胶件	1 PCS	LCP	本色
②	焊片	2 PCS	磷铜 C5191	亮锡
③	PIN针	2~16 PCS	磷铜 C5191	亮锡

品名: 0.8间距连接器

图号: HCZZ0536-12

深圳市虹成电子有限公司

标记	变更内容	签名/日期	未送公差	单位	mm	标准化	签名/日期	品名
			X.X ±0.30	版本	A	编制	周少华 19.09.12	0.8间距连接器
			X.XX ±0.20	比例	1:1	审核	姚先礼 19.09.12	
			X.XXX ±0.10	投影	1/1	批准	田泽民 19.09.12	
			Angle ±3.0°	页次	1/1			

更改记录	1	2	3	4	5