



印制线路板

1. 技术参数:

- 1.1 额定电流: 1.0A AC/DC
- 1.2 额定电压: 50V
- 1.3 耐压: 500V AC/minute
- 1.4 接触电阻: 20mΩ MAX
- 1.5 绝缘电阻: 500MΩ MIN
- 2. 工作温度: -25℃~+85℃

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
GH LT-2P	1.25	3.85	5.80
GH LT-3P	2.50	5.10	7.05
GH LT-4P	3.75	6.35	8.30
GH LT-5P	5.00	7.60	9.55
GH LT-6P	6.25	8.85	10.80
GH LT-7P	7.50	10.10	12.05
GH LT-8P	8.75	11.35	13.30
GH LT-9P	10.00	12.60	14.55
GH LT-10P	11.25	13.85	15.80
GH LT-11P	12.50	15.10	17.05

Circuits	Dimensions (mm)			NO	物料名称	规格型号	数量 (PCS)	材质	镀涂	物料编码
	A	B	C							
GH LT-12P	13.75	16.35	18.30	①	底座	GH	1	LCP/EI 301	本色	
GH LT-13P	15.00	17.60	19.55	②	焊片	GH	2	磷铜	锡	
GH LT-14P	16.25	18.85	20.80	③	插针	GH	2~20	磷铜	锡	
GH LT-15P	17.50	20.10	22.05	④	盖板	GH	1	LCP/EI 301	本色	

变更内容		变更日期	变更人	审核人
BCN NO	标记			

更改记录

BCN NO	标记	变更内容	变更日期	变更人	审核人

深圳市虹成电子有限公司

GH立贴连接器

图号: HCZ/0494-10

比例: 1:1

共1页 第1页

批准/日期: 田泽民 2020.05.14

编制/日期: 周少华 2020.05.14

审核/日期: 李永强 2020.05.14

重量: g

单位: mm

投影: 1:1

公差: X.XX ±0.20

角度: X.XXX ±3.0°