



焊盘尺寸:




DSHP-XX-X

PIN數選項(N)

Packing:

R: Reel
T: Tube



电路图:



Poles(N)	A (mm)
01	2.87
02	4.12
03	5.41
04	6.66
05	7.93
06	9.20
08	11.74
10	14.28

开关特性:

1、性能:
 电流规格: 100mA, 50VDC
 接触电阻: 100M max
 绝缘电阻: 100M
 使用寿命: 1000次
 操作力度: 200gf Max
 使用温度: -30 to 80

2、材料:
 开关盖: 高温尼龙
 开关基座: 高温尼龙
 操作杆: 高温尼龙
 端子: 黄铜
 接触片: 镀金磷铜
 密封膜: 聚酰亚胺

3、焊接要求:
 回流焊: 250度, 5秒

未注公差:
 .0 ±0.1
 .00 ±0.05
 .000 ±0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	DSHP-01-R
Review	date		
Approved	date	name	
Drawing number:			
modify	Review	Approved	Tolerance not specified
Proportion	1:1	unit	mm
gape number			A4