




焊盘尺寸:





DSHP-XX-X

PIN數選項(N)   
 Packing :   
 R: Reel   
 T: Tube

| Poles(N) | A (mm) |
|----------|--------|
| 01       | 2.87   |
| 02       | 4.12   |
| 03       | 5.41   |
| 04       | 6.66   |
| 05       | 7.93   |
| 06       | 9.20   |
| 08       | 11.74  |
| 10       | 14.28  |

电路图:



开关特性:

1、性能:  
 电流规格: 100mA, 50VDC  
 接触电阻: 100M max  
 绝缘电阻: 100M  
 使用寿命: 1000次  
 操作力度: 200gf Max  
 使用温度: -30 to 80

2、材料:  
 开关盖: 高温尼龙  
 开关基座: 高温尼龙  
 操作杆: 高温尼龙  
 端子: 黄铜  
 接触片: 镀金磷铜  
 密封膜: 聚酰亚胺

3、焊接要求:  
 回流焊: 250度, 5秒

未注公差:  
 .0 ± 0.1  
 .00 ± 0.05  
 .000 ± 0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

|                 |        |          |                         |
|-----------------|--------|----------|-------------------------|
| design          | date   | name     | DSHP-03-R               |
| Review          | date   |          |                         |
| Approved        | date   | name     |                         |
| Drawing number: |        |          |                         |
| modify          | Review | Approved | Tolerance not specified |
| Proportion      | 1:1    | unit     | mm                      |
| gape number     |        |          | A4                      |