




焊盘尺寸:



DSHP-XX-X



PIN數選項(N)

Packing :

R: Reel  
T: Tube

Poles(N)	A (mm)
01	2.87
02	4.12
03	5.41
04	6.66
05	7.93
06	9.20
08	11.74
10	14.28

电路图:



开关特性 :

1、性能：  
 电流规格：100mA，50VDC  
 接触电阻：100M max  
 绝缘电阻：100M  
 使用寿命：1000次  
 操作力度：200gf Max  
 使用温度：-30 to 80

2、材料：  
 开关盖：高温尼龙  
 开关基座：高温尼龙  
 操作杆：高温尼龙  
 端子：黄铜  
 接触片：镀金磷铜  
 密封膜：聚酰亚胺

3、焊接要求：  
 回流焊：250度，5秒

未注公差：  
 .0 ±0.1  
 .00 ±0.05  
 .000 ±0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	DSHP-04-R
Review	date		
Approved	date	name	
Drawing number:			
modify	Review	Approved	Tolerance not specified
Proportion	1:1	unit	mm
gape number			A4