



焊盘尺寸:




DSHP-XX-X


PIN數選項(N)

Packing :

R: Reel  
T: Tube



电路图:



Poles(N)	A (mm)
01	2.87
02	4.12
03	5.41
04	6.66
05	7.93
06	9.20
08	11.74
10	14.28

开关特性:

1、性能:  
 电流规格: 100mA, 50VDC  
 接触电阻: 100M max  
 绝缘电阻: 100M  
 使用寿命: 1000次  
 操作力度: 200gf Max  
 使用温度: -30 to 80

2、材料:  
 开关盖: 高温尼龙  
 开关基座: 高温尼龙  
 操作杆: 高温尼龙  
 端子: 黄铜  
 接触片: 镀金磷铜  
 密封膜: 聚酰亚胺

3、焊接要求:  
 回流焊: 250度, 5秒

未注公差:  
 .0 ± 0.1  
 .00 ± 0.05  
 .000 ± 0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.

design	date	name	DSHP-06-R
Review	date		
Approved	date	name	
Drawing number:			

modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4
--------	--------	----------	-------------------------	------------	-----	------	----	-------------	----