


焊盘尺寸:




DSHP-XX-X


PIN數選項(N)

Packing :
R: Reel
T: Tube

Poles(N)	A (mm)
01	2.87
02	4.12
03	5.41
04	6.66
05	7.93
06	9.20
08	11.74
10	14.28



电路图:



开关特性:

1、性能：
 电流规格：100mA，50VDC
 接触电阻：100M max
 绝缘电阻：100M
 使用寿命：1000次
 操作力度：200gf Max
 使用温度：-30 to 80

2、材料：
 开关盖：高温尼龙
 开关基座：高温尼龙
 操作杆：高温尼龙
 端子：黄铜
 接触片：镀金磷铜
 密封膜：聚酰亚胺

3、焊接要求：
 回流焊：250度，5秒
 未注公差：
 .0 ±0.1
 .00 ±0.05
 .000 ±0.005

Dongguan Usakro Electronic Technology Co., Ltd.									
design	date		name	DSHP-10-R					
Review	date		name						
Approved	date		name						
Drawing number:									
modify	Review	Approved	Tolerance not specified	Proportion	1:1	unit	mm	gape number	A4