


### PCB LAYOUT

### SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance:  $20\text{m}\Omega$  Max
- 5、Insulation Resistance:  $1000\text{m}\Omega$  Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-PHB-2x2A	2.00	6.00	3.00
3	HC-PHB-2x3A	4.00	8.00	3.00
4	HC-PHB-2x4A	6.00	10.00	3.00
5	HC-PHB-2x5A	8.00	12.00	5.00
6	HC-PHB-2x6A	10.00	14.00	7.00
7	HC-PHB-2x7A	12.00	16.00	9.00
8	HC-PHB-2x8A	14.00	18.00	11.00
9	HC-PHB-2x9A	16.00	20.00	13.00
10	HC-PHB-2x10A	18.00	22.00	15.00
11	HC-PHB-2x11A	20.00	24.00	17.00
12	HC-PHB-2x12A	22.00	26.00	19.00
13	HC-PHB-2x13A	24.00	28.00	21.00
14	HC-PHB-2x14A	26.00	30.00	23.00
15	HC-PHB-2x15A	28.00	32.00	25.00
16	HC-PHB-2x16A	30.00	34.00	27.00
17	HC-PHB-2x17A	32.00	36.00	29.00
18	HC-PHB-2x18A	34.00	38.00	31.00
19	HC-PHB-2x19A	36.00	40.00	33.00
20	HC-PHB-2x20A	38.00	42.00	35.00

			GENREL TOLERANCE		制 图 DRAWING		 <b>深圳市华灿天禄电子有限公司</b> ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	PHB (2.0) 双排直针	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PHB-2xNA	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle	±3.0°						
1	初版发行									
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								