


SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 7A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-VHL-2Y-X	3.96	7.92	5.52
3	HC-VHL-3Y-X	7.92	11.88	9.48
4	HC-VHL-4Y-X	11.88	15.84	13.44
5	HC-VHL-5Y-X	15.84	19.80	17.40
6	HC-VHL-6Y-X	19.80	23.76	21.36
7	HC-VHL-7Y-X	23.76	27.72	25.32
8	HC-VHL-8Y-X	27.72	31.68	29.28
9	HC-VHL-9Y-X	31.68	35.64	33.24
10	HC-VHL-10Y-X	35.64	39.60	37.20
11	HC-VHL-11Y-X	39.60	43.56	41.16
12	HC-VHL-12Y-X	43.56	47.52	45.12
13	HC-VHL-13Y-X	47.52	51.48	49.08
14	HC-VHL-14Y-X	51.48	55.44	53.04
15	HC-VHL-15Y-X	55.44	59.40	57.00

Ordering Information



			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	3.96 孔座 (座高13.4mm)	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-VHL-NY-X	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Angle ±3.0°		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								