



技术要求:

1. 标识清晰可见, 表面不得有划痕, 裂纹, 变形, 起泡, 污损, 毛刺等明显影响使用功能和接触性能的缺陷;
2. 材料: 磷铜, 厚度 $0.2\text{mm}$ ;
3. 表面处理: 镀锡;
4. 额定功率:  $250\text{V.AC/DC}$  3A;
5. 温度范围:  $-25 \sim +85^\circ\text{C}$ ;
6. 接触电阻:  $\leq 0.02\Omega$ ;
7. 绝缘电阻:  $\geq 1000\text{M}\Omega$ ;
8. 耐压:  $1000\text{V AC}/1\text{min}$ ;
9. 适用线规: WAG28#~22#。

APPROVALS		DATE	ELECTRONICS CO.,LTD				
DRAWN	G.M.Chen	2014/8/18	DEALON 德之隆®				
CHECKED			ELECTRONICS CO.,LTD				
APPROVALS			TITLE: 2.0mm Crimp Style Connectors				
TOLERANCES ARE		30 <sup>+0.15</sup>	±0.30	ANGLE	PART NO.	SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1
		10 <sup>+0.10</sup>	±0.20		X2005-T-PN		
		5 <sup>+0.10</sup>	±0.15	±2°			
		~ 5	±0.10				
ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.	PROJ.
	A		NEW				